

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17038




- Schraubkontakt
- Bajonettdeckel am Band
- ovaler Flansch
- zwei Befestigungslöcher

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	93 g
Prüfzeichen	VDE

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 629

Maße in mm