

Kupplung ProTOP®

Bestellnr. 180A



- Schraubkontakt
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Für den Einsatz im Campingbereich wählen Sie bitte Typ 180AC
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra Kupplung [14502](#) ersetzt die ProTOP® Kupplung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	175 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung 3 MB 60	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	160	174	172	214	214	210
	b	57	61	69	75	75	80
	h	83	92	98	100	100	108
	y	16	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6