

Wandsteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1862




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- Befestigung von innen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	400 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32					
		Pole		4	5	3	4	5	
1 MB 43									
Maße in mm									
a		128	128	128	128	128			
b		84	84	84	84	84			
c		122	124	136	136	138			
d		11	11	11	11	11			
e		68	68	68	68	68			
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3			
g		4	4	4	4	4			
h		144	145	158	158	160			
M		25	25	32	32	32			
M*		2x25 (blind) zum Ausschneiden		2x25 (blind) zum Ausschneiden					
Leitung bis mm Ø		18	18	18/25	18/25	18/25			
Klemmen für Leiterquer-		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5			
schnitt von bis mm²		—4	—4	—10	—10	—10			