

Anbausteckdose

Bestellnr. 204A



- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- Neigung 20°
- Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	110x106 mm
Bohrloch	85x77 mm
Neigung	20 °
Gewicht	607 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen



1 MB 298 1 MB 601 Maße in mm	Amp. Pole	63			125		
		3	4	5	3	4	5
a		110	110	110	114	114	114
b		106	106	106	110	110	110
c		85	85	85	75	75	75
d		85	85	85	90	90	90
e		77	77	77	90	90	90
f		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
g		12	12	12	13	13	13
g.1		2	2	2	2	2	2
h		128	128	128	133	133	133
i		113	113	113	126	126	126
k		67	67	67	103	103	103
l		92	92	92	94	94	94
l1		98	98	98	107	107	107
<		20°	20°	20°	15°	15°	15°
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		6	6	6	25	25	25
		-25	-25	-25	70	70	70