


Anbaugerätestecker TM

Bestellnr. 23433




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- mit Schutzkappe
- (Form AP)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gewicht	1274 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	125
2 MB 206	Pole	5
Maße in mm	a	130
	b	130
	c	120
	d	104
	e	104
	f	6,5
	g	18
	g.1	2
	h	131
	k	28
	l	95
Klemmen für Leiterquer-		25
schnitt von bis mm²		—70