

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 2605



- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	50-250 V
Uhrzeitstellung	3 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	165 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 62	Pole						
Maße in mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14,5	16	16	22	22	22
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6