

## Anbaugerätestecker

Bestellnr. 2692



- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- mit Klappdeckel

## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 32 A  |
| Pole              | 4 p   |
| Volt              | 400-440 V   |
| Uhrzeitstellung   | 3 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart         | IP 67   |
| Gewicht           | 354 g   |
| Prüfzeichen       | EAC   |

## Abmessungen



| Zeichnung   | Amp. | 16   |     |     |     | 32  |     | 63 |  |
|---|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
|   |      | 5    | 3   | 4   | 5   | 4   | 5   |    |  |
| 2 MB 40   | Pole |      |     |     |     |     |     |    |  |
| Maße in mm  | a    | 85   | 85  | 85  | 85  | 114 | 114 |    |  |
|   | b    | 85   | 85  | 85  | 85  | 114 | 114 |    |  |
|   | c    | 141  | 141 | 141 | 144 | 180 | 180 |    |  |
|   | d    | 70   | 70  | 70  | 70  | 90  | 90  |    |  |
|   | e    | 70   | 70  | 70  | 70  | 90  | 90  |    |  |
|   | f    | 6,2  | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |    |  |
|   | g    | 6    | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   |    |  |
|   | g.1  | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |    |  |
|   | h    | 181  | 181 | 181 | 188 | 242 | 242 |    |  |
|   | s    | 86   | 93  | 93  | 100 | 113 | 113 |    |  |
|   | l    | 30   | 30  | 30  | 30  | 40  | 40  |    |  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> | 1    | 2,5  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4   | 4   |    |  |
|   |      | -2,5 | -6  | -6  | -6  | -16 | -16 |    |  |