

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 2799




- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

### Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 32 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 600-690 V      |
| Uhrzeitstellung   | 5 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 256 g          |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC       |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>3 MB 63    | Amp.<br>Pole | 16   |      |      | 32  |     |     |
|-------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                         |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a            | 162  | 165  | 167  | 209 | 209 | 208 |
|                         | b            | 60   | 68   | 76   | 82  | 82  | 89  |
|                         | h            | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                         | y            | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm²     |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |