

## Kupplung ProTOP

Bestellnr. 314



- Schraubkontakt
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

### Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 32 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 50-500 V       |
| Uhrzeitstellung   | 10 h           |
| Hertz             | 100-300 Hz     |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 331 g          |
| Prüfzeichen       | EAC            |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>3 MB 60            | Amp.<br>Pole | 16   |      |      | 32  |     |     |
|---------------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                                 |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm                      | a            | 160  | 174  | 172  | 214 | 214 | 210 |
|                                 | b            | 57   | 61   | 69   | 75  | 75  | 80  |
|                                 | h            | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                                 | y            | 16   | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Klemmen für Leiterquer-         |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |