

Wandgerätestecker

Bestellnr. 356



- Schraubkontakt

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	884 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63			125	
		3	4	5	4	5
2 MB 36	Pole					
Maße in mm	a	170	170	170	264	264
	b	118	118	118	163	163
	c	171	171	171	205	205
	d	134,5	134,5	134,5	240	240
	e	103	103	103	140	140
	f	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
	g	6	6	6	8	8
	h	250	250	250	355	355
	M	40	40	40	50	50
	M*	2x40	2x40	2x40	50	50
	α	25°	25°	25°	20°	20°
	Leitung bis mm Ø	27	27	27	38	38
	Klemmen für Leiterquer-	6	6	6	16	16
	schnitt von bis mm²	-16	-16	-16	-35	-35