

## Cepex-Anbausteckdose, silber

Bestellnr. 4278



- Schraubkontakt
- für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
- ballwurfsicher nach DIN 18032

### Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ampere          | 16 A     |
| Pole            | 3 p      |
| Volt            | 230 V    |
| Uhrzeitstellung | 6 h      |
| Hertz           | 50-60 Hz |
| Schutzart       | IP 44    |
| Gewicht         | 186 g    |
| Prüfzeichen     | EAC      |

### Abmessungen



| Zeichnung   | Amp. | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |      | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 1 MB 315  | Pole |     |     |     |     |     |     |
| Maße in mm  | k    | 32  | 32  | 32  | 48  | 48  | 48  |
|   | l    | 50  | 60  | 67  | 65  | 65  | 73  |
|   | m    | -   | -   | -   | 70  | 70  | 76  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   |      | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |