

Wandsteckdose

Bestellnr. 5513




- Schraubkontakt
- zum Durchverdrahten geeignet
- Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40113

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gewicht	806 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 206	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	150	152	155	155	159
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	249	251	253	255	253	259
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Leitung bis mm Ø	25	25	25	25	25	25
	Klemmen für Leiterquer-	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	schnitt von bis mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—10