

Stecker

Bestellnr. 649A




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	3 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	155 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
2 MB 159	Pole				
Maße in mm	a	130	130	130	130
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	108	108	108	108
	n	107	107	107	107
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
	Klemmen für Leiterquer-		4	4	4
schnitt von bis mm ²		—10	—10	—10	—10