

## Stecker

Bestellnr. 655A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	163 g
Prüfzeichen	EAC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
<b>2 MB 158</b>	<b>Pole</b>				
Maße in mm	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
Klemmen für Leiterquer-		4	4	4	4
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		—10	—10	—10	—10