

## Kupplung

Bestellnr. 687A



- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 2 p            |
| Volt              | 50 V           |
| Uhrzeitstellung   | 10 h           |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 186 g          |
| Prüfzeichen       | EAC, CQC       |

## Abmessungen



| Zeichnung   | Amp. | 16  |     | 32  |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|
|   |      | 2   | 3   | 2   | 3   |
| 3 MB 37   | Pole |     |     |     |     |
| Maße in mm  | a    | 144 | 144 | 144 | 144 |
|   | b    | 55  | 55  | 55  | 55  |
|   | h    | 67  | 67  | 67  | 67  |
|   | m    | 122 | 122 | 122 | 122 |
|   | y    | 25  | 25  | 25  | 25  |
|   | z    | 9   | 9   | 9   | 9   |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 4   | 4   | 4   | 4   |
|   |      | —10 | —10 | —10 | —10 |