

Kupplung

Bestellnr. 688A




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	20-25 V
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	205 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		2	3	2	3
3 MB 37	Pole				
Maße in mm	a	144	144	144	144
	b	55	55	55	55
	h	67	67	67	67
	m	122	122	122	122
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10