


EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70276




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO®	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Neozed D 01, 3 p • 2 Neozed D 01, 1 p
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	0.75
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 400 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	6644 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 48a

Maße in mm