

Wandsteckdose

Bestellnr. 7302




- Schraubkontakt
- **X-CONTACT®**
- **hohe Beständigkeit gegen Chemikalien**
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- 3-pol. Sicherungssockel D 02 mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, X-CONTACT®, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht	4500 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
1 MB 181/620	Pole							
Maße in mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Leitung bis mm Ø	27	27	27	27	27	27	27
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
		-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25