

## Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 745



- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	7 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte
Schutzart	IP 44
Gewicht	241 g
Prüfzeichen	EAC, CQC

### Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32
3 MB 63	Pole	7	7
Maße in mm	a	167	208
	b	76	89
	h	98	108
	y	16	22
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		1	2,5
		—2,5	—6