

3KRAFT®

Bestellnr. 94357RO




- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anscharnierte Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse und Doseneinsatz aus [AMAPLAST®](#)

Technische Daten

SCHUKO®	3
Anschluss/Zuleitung	• 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1720 g
Prüfzeichen	EAC

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 442
Maße in mm