

AirKRAFT®

Bestellnr. 94569GE



- anschlussfertig verdrahtet
- Bodenschale schwarz
- anschlossene Geräteschale wahlweise rot (RO), gelb (GE) oder silber (SI)
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**
- Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe

Technische Daten

SCHUKO®	3
Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Micro Lynx Leuchtmittel 7W
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 25A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 3 m H07RN-F3G1,5 mit Stecker SCHUKO® 16 A, 230 V
Schutzart	IP 20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2540 g

Abmessungen

