

## AMAXX® s Steckdosenkombination

Bestellnr. 960031




- anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuse und Doseneinsatz aus **AMAPLAST®**

### Technische Daten

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	4
Anschluss/Zuleitung	• für 1 Leitung bis 5 x 10 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2640 g
Höhe	650 mm
Breite	112.5 mm
Prüfzeichen	EAC

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 541

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. 1 x M 25 oben und 1 x M 25 unten oder 1 x M 32 oben und 1 x M 32 unten, dazu 1 x M 20 oben/unten zum Ausschneiden.