

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 997AB




- Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- für Wanddurchbruch 61 mm Ø
- Zentralbefestigung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 140 g |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 |
|---|-------------|-----------|
| 1 MB 468 | Pole | 3 |
| Maße in mm | a | 69 |
| | b | 57 |
| | c | 55 |
| | k | max. 30 |
| | h | 87 |
| | l | 61 |
| | l1 | 33,25 |
| | t | 2-9 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 1,5 —4 |