

RAPIDO® Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 997




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- für Wanddurchbruch 61 mm Ø
- Zentralbefestigung

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	140 g
Prüfzeichen	VDE, EAC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16
1 MB 468	Pole	3
Maße in mm	a	69
	b	57
	c	55
	k	max. 30
	h	87
	l	61
	l1	33,25
	t	2,9
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5 —4