

Stecker PowerTOP® Xtra R

Bestellnr. 13101




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 63 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 110 V |
| Uhrzeitstellung | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP54 |
| Gewicht | 860 g |
| Prüfzeichen | VDE, EAC, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 2 MB 226 | Amp. Pole | 63 | | |
|--|--------------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 250 | 250 | 250 |
| | b | 90 | 90 | 90 |
| | y | 36 | 36 | 36 |
| Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm ² | | 6 | 6 | 6 |
| | | —16 | —16 | —16 |