

Kupplung PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 14523




- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik SafeCONTACT
- X-CONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten
- die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: die PowerTOP® Xtra S Kupplung ersetzt die StarTOP® Kupplung 36

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP54
Gewicht	455 g
Prüfzeichen	VDE, EAC, CQC

Abmessungen



Zeichnung Amp.		16			32		
3 MB 79	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	а	165	177	174	211	211	209
	b	55	68	69	78	78	80
	h	72	93	98	100	100	108
y min		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis m	ım²	-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6