

Kupplung

BestellNr. 75334




- Aluminiumgehäuse
- Schraubkontakt
- mit Kabelverschraubung
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
- Bei Bedarf können Pilotkabel separat in Stecker-/ Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zur Bestellnr. PK

Technische Daten

Ampere	600 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP67
Gewicht	10000 g

Abmessungen



Zeichnung
3 MB 85
Maße in mm