

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11512




- ohne Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- Andere Farben auf Anfrage

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschluss technik	Steckklemmen
Kontakt	standard
Schutzart	IP20
Flansch	50x50 mm
Bohrloch	38x38 mm
Gewicht	31 g
Prüfzeichen	VDE

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 450 Maße in mm	Maße A
SCHUKO	19,0
Franz./belgische Norm	15,8
Dänische Norm	15,8