MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Stecker
PowerTOP® Xtra R

MATERIALNUMMER: 13634

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.**MENNEKES**.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- gummierter Bajonettring
- abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Stecker - PowerTOP® Xtra R	13634
Produktserie	PowerTOP® Xtra R
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	10h
Nennspannung AC ± 10%	50-500V
Nennfrequenz	100-300 Hz
Stromart	AC
Schutzart IP	IP67/IP69
Kontakt-Träger	Kontakte vernickelt / VN Träger hochwärmebeständig / HW
Pilotkontakt	ohne Pilotkontakt
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen - ErgoCONTACT®
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	Kombikopfschraube (PZ2 und Schlitz)
Phasenwender	ohne Phasenwender
Leiterquerschnitt min.	1 mm²

Leiterquerschnitt max.	2,5 mm²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Gewicht (netto)	200g
EAN / Identifikationsnummer	4015394305927

Zulässige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-25 °C bis +40 °C

Materialeigenschaften

Haube	PA6 ähnl. RAL 7000 Fehgrau
Vorderteil	PA6 ähnl. RAL 6010 Grün

Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Normen und Standards

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Norm(en)	IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	-

Maßzeichnung



Zeichnung	Amp.	16			32		
2 MB 256	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	73	81	89	95	95	102
	n	121	129	129	154	154	154
y von		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		–13	–15,5	–15,5	–18	–18	–20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		–2,5	–2,5	–2,5	–6	–6	–6