

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5515




- Schraubkontakt
- zum Durchverdrahten geeignet
- Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP67
Gewicht	740 g
Prüfzeichen	CQC

## Abmessungen



Zeichnung 1 MB 206	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	144	150	152	155	155	159
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	249	251	253	255	253	259
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
	Leitung bis mm Ø	25	25	25	25	25	25
	Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10