

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5519A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- zum Durchverdrahten geeignet
- Großer Anschlussraum ermöglicht die Montage einer Klemmleiste
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	60-50 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT®
Schutzart	IP67
Gewicht	1776 g

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63	
1 MB 178	Pole	4	5
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	191	191
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	319	319
	M	2x40	2x40
	M*	2x40	2x40
Leitung bis mm Ø		27	27
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		6	6
		-25	-25