

Wandsteckdose DUO

Bestellnr. 6077




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Steckdosen müssen zur Anbringung eines Vorhängeschlosses mit Zusatzeinrichtung ausgestattet werden

Technische Daten

Ampere	125 A
Pole	5 p
Volt	600-690 V
Uhrzeitstellung	5 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	8250 g

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 177	Amp. Pole	125		
		3	4	5
Maße in mm	a	460	460	460
	b	260	260	260
	c	270	270	270
	d	434	434	434
	e	234	234	234
	f	11	11	11
	g	9	9	9
	h	519	519	519
	M	63	63	63
	M*	2x63	2x63	2x63
	Leitung bis mm Ø	44	44	44
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²	25	25	25	
	-70	-70	-70	