

Wandsteckdose DUO
Bestellnr. 7602




- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- Horizontalbauweise
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss-technik	Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt	standard
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1284 g

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 550 Maße in mm	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		225	225	225	225	225	225
b		168	168	168	168	168	168
b1		130	130	130	130	130	130
c		80	80	80	80	80	80
c1		166	166	166	166	166	166
c2		182	183	183	193	193	193
d		204	204	204	204	204	204
d1		145	145	145	145	145	145
e		150	150	150	150	150	150
f		7	7	7	7	7	7
f1		Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
g		8	8	8	8	8	8