

## Unterputz-Verteiler

Bestellnr. 6105234



- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Fronttür und Blendrahmen geschliffen (K240), Einputzkasten Edelstahl blank. Auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 43 bei geschlossener Tür
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung

## Technische Daten

Vorsicherung max.	63 A
InA	63 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anbaugerätestecker 32A, 5 p, 1 h, 50-500 V</li> <li>• 1 Netzumschalter 63 A 4 p (AC-23 22kW) (Frontschild: Netz-0-Notstrom)</li> </ul>
Schutzart	IP43
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	19000 g

## Abmessungen

