

## Aufputz-Verteiler

Bestellnr. 6223057




- Edelstahl rostfrei (Material 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), auf Wunsch Material 1.4571
- Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
- Sonderuhrzeitstellung 1h gem. DIN EN IEC 60309-2 ermöglicht Laienbedienbarkeit gemäß DIN VDE 0100-551-2 für Not-/Ersatzstromspeisung

## Technische Daten

Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	• 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 1 h, 50-500 V
Schutzart	IP44
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	22500 g

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 437

Maße in mm