

# Kupplung

Artikelnummer: 75076



**MENNEKES**  
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1  
57399 Kirchhundem  
GERMANY

[www.MENNEKES.de](http://www.MENNEKES.de)

## Produktbeschreibung

- hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte
- Kabelknickschutz
- Zugentlastung
- mit Kabelverschraubung
- EcoLine
- Kunststoffgehäuse
- Vorderteil aus Aluminium
- auf Wunsch auch in seewasserbeständiger Ausführung lieferbar
- bei Bedarf können Pilotkabel separat in Dosengehäuse eingeführt werden, Zusatz zu Bestellnr. PK

## Technische Daten

| Kupplung   | 75076  |
|--|--|
| Stromstärke  | 250A   |
| Polzahl  | 5p   |
| Uhrzeitstellung  | 6h   |
| Nennspannung AC  | 400V   |
| Nennfrequenz   | 50 - 60 Hz   |
| Schutzart IP   | IP67   |
| Kontakt-Träger   | hochwärmebeständiger Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| X-CONTACT®   | nein   |
| Anschlussmöglichkeit                                       | Käfig-Klemmen  |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube                            | Innensechskant   |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme                    | 8 Nm   |
| Empfohlene Aderendbehandlung für Zuleitung Anschlussklemme | mit und ohne Aderendhülse verwendbar                     |
| Abmantellänge  | 150 mm   |
| Abisolierlänge PH + N                                      | 30 mm  |
| Abisolierlänge PE  | 30 mm  |
| Pilotkontakt   | 2 Pilotkontakte  |
| Leiterquerschnitt min.                                     | 35 mm <sup>2</sup>                                       |
| Leiterquerschnitt max.                                     | 150 mm <sup>2</sup>                                      |
| Leiterquerschnitt Pilot max.                               | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Kabelknickschutz   | in Zugentlastung integriert                              |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Kupplung</b>             | <b>75076</b>     |
| Schutztülle                 | ohne Schütztülle |
| Militärausführung           | nein             |
| Nettogewicht                | 4200 g           |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück          |
| Anzahl pro Palette          | 54 Stück         |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394001010    |

**Zulässige Umgebungsbedingungen**

|                                | Min.   | Max.   |
|--------------------------------|--------|--------|
| Dauerhafte Umgebungstemperatur | -40 °C | 100 °C |

**Materialeigenschaften**

|               |  |
|---------------|--|
| Vorderteil    | Aluminium \$ctx.MennekesClassificationSystem_1_0_classConnectors |
| Gehäuse       | Kunststoff schwarz [keine RAL-Angabe]                            |
| Klappdeckel   | Kunststoff schwarz [ähnl. RAL 9005]                              |
| Klemmkorb     | Metall grau [keine RAL-Angabe]                                   |
| Verschraubung | Kunststoff schwarz [keine RAL-Angabe]                            |

**Materialbeständigkeit**

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.

**Material- und Umwelteigenschaften**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓  |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021     | ✓  |
| Halogenfreiheit                   | ja |

Normen und Standards

Norm

DIN EN IEC 60309

Konformitätszeichen

CE

# Maßzeichnung

Zeichnung  
3 MB 53

Maße in mm

