Kupplung PowerTOP®
Bestellnr. 3970

- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung und außenliegende Zugentlastung

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	4 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlusstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	344 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
3 MB 51/3	Pole	3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	165	180	190	214	214	223
	b	60	68	76	82	82	89
	h	76	84	90	92	92	99
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6

Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.