

## Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4142




- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	182 g

### Abmessungen



Zeichnung 1 MB 318	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	k	32	32	32	48	48	48
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm'		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6