

Wandsteckdose

Bestellnr. 7084




- Schraubkontakt
- abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	1010 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32	
		3	4	5	4	5
1 MB 378	Pole					
Maße in mm	a	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118
	c	144	146	147	152	153
	d	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8
	h	252	255	259	268	274
	M	1x25 und 1x32			1x25 und 1x32	
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Leitung bis mm Ø		25	25	25	25	25
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10