

Stecker SCHUKO® TM

Bestellnr. 10829




- Schraubkontakt
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- mit Bajonettring
- mit Schutzhaube am Band
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F (Form CP)

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	140 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung
2 MB 163

Maße in mm