

## Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 10833




- Schraubkontakt
- mit Deckel und Bajonetting am Band
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, bis H07RN-F

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	132 g
Prüfzeichen	DE, VDE

## Abmessungen



Zeichnung  
3 MB 41

Maße in mm