

Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 10844




- Schraubkontakt
- mit Kabelknickschutz und Deckel
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	83 g
Prüfzeichen	DE, VDE, AT, ÖVE

Abmessungen



Zeichnung
3 MB 39

Maße in mm