


Anbaugerätestecker SCHUKO®

Bestellnr. 10852




- Schraubkontakt
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- mit Bajonettring
- mit Schutzhaube am Band

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	138 g
Prüfzeichen	DE,VDE

Abmessungen



Zeichnung
2 MB 164

Maße in mm