


## Anbaugerätestecker SCHUKO® TM

Bestellnr. 10853




- Schraubkontakt
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- mit Bajonettring
- mit Schutzhaube am Band (Form AP)

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	139 g
Prüfzeichen	DE, VDE

### Abmessungen



Zeichnung  
2 MB 164

Maße in mm