

Kupplung PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 14260




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- zwei Sicherungsschieber

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gewicht	940 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63			125		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 68	Pole						
Maße in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Klemmen für Leiterquer-	schnitt von bis mm²	6	6	6	25	25	25
		-16	-16	-16	-50	-50	-50