

Winkelkupplung

Bestellnr. 1438




- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	144 g
Prüfzeichen	DE,VDE, NL,Kema, AT,ÖVE, CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16
3 MB Z3	Pole	3
Maße in mm	a	118
	b	59
	h	69
	i	88
	y	17,5
	z	7
Klemmen für Leiterquer-	1	
schnitt von bis mm?	-2,5	