

Stecker ProTOP®

Bestellnr. 164




- Schraubkontakt
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 270 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 2 MB 214 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|---------------------------------|--------------|------|-------|-------|------|------|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 148 | 160 | 160 | 197 | 197 | 197 |
| | b | 55 | 65,6 | 65,6 | 75 | 75 | 75 |
| | h | 61 | 72,5 | 72,5 | 80,5 | 80,5 | 85 |
| | n | 112 | 123,5 | 123,5 | 152 | 152 | 152 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm ² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |