

## Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1797



- schraubenlose Feder-Klemm-Technik
- zum Durchverdrahten geeignet
- gerade Steckrichtung

### Technische Daten

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ampere            | 32 A                       |
| Pole              | 5 p                        |
| Volt              | 400 V                      |
| Uhrzeitstellung   | 6 h                        |
| Hertz             | 50-60 Hz                   |
| Anschluss-technik | Schraubenlos - TwinCONTACT |
| Kontakt           | standard                   |
| Schutzart         | IP 44                      |
| Flansch           | 75x75 mm                   |
| Bohrloch          | 60x60 mm                   |
| Gewicht           | 213 g                      |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, CN, CQC           |

### Abmessungen



| Zeichnung                      | Amp.        | 16  |     |     | 32  |     |     |
|--------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                |             | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| <b>1 MB 464</b>                | <b>Pole</b> |     |     |     |     |     |     |
| <b>Maße in mm</b>              | <b>a</b>    | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                                | <b>b</b>    | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  | 75  |
|                                | <b>c</b>    | 53  | 53  | 54  | 64  | 64  | 64  |
|                                | <b>d</b>    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                | <b>e</b>    | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  |
|                                | <b>f</b>    | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                | <b>g.</b>   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                | <b>g.1</b>  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                | <b>h</b>    | 75  | 80  | 85  | 89  | 89  | 95  |
|                                | <b>h1</b>   |     | 5   | 8   | 10  | 10  | 12  |
|                                | <b>k</b>    | 22  | 22  | 22  | 28  | 28  | 28  |
|                                | <b>l</b>    | 43  | 52  | 57  | 60  | 60  | 64  |
| <b>Klemmen für Leiterquer-</b> |             | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| <b>schnitt von bis mm²</b>     |             | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |