

## Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449




- Edelstahl rostfrei (Material 1.4571)
- Oberfläche geschliffen (K240)
- Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
- Leitungseinführungen (Bohrung zum Ausbrechen): 2 x 28 mm in Gehäuserückwand oben, jeweils geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm; 1 x 28 mm in Gehäuserückwand (für Wasserarmatur)
- Zum Lieferumfang gehören: 1 Spritzschutzblech, 1 schwenkbares Montageblech, passend vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose der Artikelgruppe 1027 (CEE 16 A oder SCHUKO®) oder 2 einzelnen Cepex-Wandsteckdosen (CEE-Steckdose 16 A oder SCHUKO®) oder 1 Kombinationsgehäuse 170 x 118 mm

### Technische Daten

Gewicht	8340 g
---------	--------

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 60  
Maße in mm