

## Stecker PowerTOP® Xtra

Bestellnr. 13213




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung

## Technische Daten

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Ampere            | 63 A                                                    |
| Pole              | 5 p                                                     |
| Volt              | 500 V                                                   |
| Uhrzeitstellung   | 7 h                                                     |
| Hertz             | 50-60 Hz                                                |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt                                          |
| Kontakt           | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart         | IP 67                                                   |
| Gewicht           | 880 g                                                   |
| Prüfzeichen       | DE,VDE, CN,CQC                                          |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>2 MB 225           | Amp.<br>Pole | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm                      | a            | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|                                 | b            | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|                                 | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Klemmen für Leiterquer-         |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| schnitt von bis mm <sup>3</sup> |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |